

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910 Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
Przeznaczony dla interfejsu	PS/2

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	RJ41
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female
Przylącze 3	
Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male

Właściwości przewodu

Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja


Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------


Pin	Obsadzenie pinów
1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V DC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female

Pin	Obsadzenie pinów
1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PC Clock
6	n.c.



Przylącze elektryczne

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male

Pin Obsadzenie pinów

1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	KB Clock
6	n.c.

