

Teknik veri sayfası



Adaptör kablosu

Ürün no.: 549953

CB-MSI/D9-3000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack fişi
Tasarım	eksenel
Çap	2,5 mm

Kablo özellikleri

İletken sayısı	2 Adet
İletken enine kesiti	0,14 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	4 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack fişi
Tasarım	eksenel
Çap	2,5 mm
Kutup sayısı	2 kutuplu