

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50114521

KB USB-1 IT190x

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910 Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
Przeznaczony dla interfejsu	USB

### Przyłącze

#### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

#### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

#### Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	gładki
Średnica przewodu (zewnętrzna)	5 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


## Przyłącze elektryczne

### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

### Pin Obsadzenie pinów

Pin	Obsadzenie pinów
1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

## Przyłącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

# Leuze

