

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze 30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Sub-D

Wtyczka okrągła, LED Nie

Typ female

Liczba pinów 9 -pin

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Sub-D

Typ male

Liczba pinów 9 -pin

Wersja osiowy

Właściwości przewodu

Liczba żył 5 Piece(s)

Ekranowane Tak

Wersja przewodu Kabel łączący

Długość przewodu 3.000 mm

Przydatność łańcucha wleczonego Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Sub-D

Wtyczka okrągła, LED Nie

Typ female

Liczba pinów 9 -pin

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Sub-D

Typ male

Liczba pinów 9 -pin

Wersja osiowy