

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50035355

KB 031-3000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
	RS 485

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	JST ZHR

Właściwości przewodu	
Liczba żył	16 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,1 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Izolacja żył	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	16 -pin