

## Karta danych technicznych

### Kabel łączący

Nr art.: 50120463

KB 301-3000-MA200

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
-----------------------------	--------

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin 6 -pin

#### Właściwości przewodu

Liczba żył	16 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,1 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1


Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin 6 -pin

## Akcesoria

### Technologia połączeń – kable łączące

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50117011	KB USB A - USB miniB	Kierownictwo serwisu	Przeznaczony dla interfejsu: USB Przylącze 1: USB Przylącze 2: USB Ekranowane: Tak Długość przewodu: 1.500 mm Materiał płaszczka: PVC

## Akcesoria

### Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.