

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50103404

KB USB IT4xxx

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	USB
-----------------------------	-----

### Przyłącze

#### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

#### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	RJ41
------------------	------

#### Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.600 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Przyłącze elektryczne

### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	RJ41
------------------	------