

## Teknik veri sayfası Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529616

UM60-1650

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler

Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Yön deęiřtirici ayna

### Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 1.720 mm
Net ağırlık	3.120 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	Döner montaj braketi Somun montajı
Sensör için uygundur	Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	1.650 mm
Ayna uzunluęu	1.710 mm


### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467


## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

### Ayna




L Uzunluk = 1720 mm  
SL Ayna uzunluęu = 1710 mm




## Boyutlandırılmış çizimler

### Montaj mesafeleri






### BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

## Boyutlandırılmıř çizimler

### BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta  
B Yanda 45°