

Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50148924

D U-M12-4W-M-SK

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	max. 32 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	4.000 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen

Aansluiting 2

Type aansluiting	Snijklem
------------------	----------

Kabeleigenschappen

Toegestane kabeldoorsnede	0,25 ... 0,5 mm ²
---------------------------	------------------------------

Mechanische gegevens

Nettogewicht	43 g
--------------	------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen

Aansluiting 2

Type aansluiting	Snijklem
------------------	----------