

## Hoja técnica

### Fijación

Código: 50121904

BT318B-OM

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
| Apropiado para                       | Sensores de la serie 318             |

### Datos mecánicos


|   |                       |
|---|-----------------------|
| Denominación química piezas de fijación, plástico | Polioximetileno (POM) |
| Versión de la pieza de fijación                   | Soporte presor        |
| Tipo de fijación, del lado del sistema            | Fijación pasante      |
| Tipo de fijación, del lado del equipo             | Enroscable            |
| Tipo de pieza de fijación                         | Ajustable             |
|   | Giratorio             |
|   | Orientable            |
| Material de la pieza de fijación                  | Plástico              |
| Amortiguación de vibraciones                      | No                    |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



## Accesorios

### Sistema de fijación - Escuadras de fijación

|  | Código   | Denominación | Artículo             | Descripción   |
|--|----------|--------------|----------------------|---|
|  | 50117257 | BT D21M      | Escuadra de fijación | Diámetro interior: 21 mm<br>Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Ajustable<br>Material: Metal |

#### Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.