

技术数据表

插头

配件编号: 50132542

S M8A-3P-SK

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

电气数据

性能数据

工作电压 最大250 V AC/DC

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

机械数据

扳手开口宽度 9 mm

环境数据

认证

防护等级 IP 67

分类

税率编号	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

引脚

1	-
3	-
4	-

芯线颜色

