

## 기술 데이터 시트

### 플러그

품목 번호: 50132542

S M8A-3P-SK

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

### 기본 데이터

### 전기 데이터

#### 성능 데이터

작동 전압 최대 250V AC/DC

### 연결

#### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
손잡이 재료	금속
핀 개수	3 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

### 기술 데이터

키 넓이 9 mm

### 환경 데이터

#### 인증

보호 등급 IP 67

#### 분류

HS 번호	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

## 전기 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
손잡이 재료	금속
핀 개수	3 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

### 핀

1	-
3	-
4	-

### 와이어 색상

