

Teknik veri sayfası

Konnektör

Ürün no.: 50132542

S M8A-3P-SK

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 250 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 9 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 50 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 85 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440102

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27440102

eCl@ss 11.0 27440102

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

İletken rengi

1	-
3	-
4	-

