

## Scheda tecnica dati


## Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50109881

KB ET-5000-SA-RJ45

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Idoneo per interfaccia | Ethernet |
|------------------------|----------|

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica D           |
| Modello                     | Assiale              |

#### Collegamento 2

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | RJ45    |
| Tipo                 | male    |
| Numero di poli       | 4 poli  |
| Modello              | Assiale |

### Proprietà del cavo

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numero di conduttori        | 4 pezzo(i)               |
| Colore della guaina         | Verde                    |
| Schermato                   | Sì                       |
| Modello di cavo             | Cavo di interconnessione |
| Diametro del cavo (esterno) | 6,5 mm                   |
| Lunghezza cavo              | 5.000 mm                 |
| Materiale della guaina      | PUR                      |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| eCl@ss 8.0               | 27279218 |
| eCl@ss 9.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica D           |
| Modello                     | Assiale              |

### Collegamento 2

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo di collegamento | RJ45 |
|----------------------|------|