



配件编号: 50114492
Base f. IT 1902
基站



 Bluetooth



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件

配件编号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基站

技术参数

基础数据

适合 IT 1902i系列移动式2D码阅读器

电气数据

性能数据

供电电压 U_B 4.75 ... 5.25 V, DC

接口

类型 RS 232
USB
PS/2

连接

连接数量 3 光束

蓝牙范围 2级

蓝牙版本 2.1

连接1

类型 RJ41
功能 数据接口
配置接口
供电电源

连接2

类型 插孔
功能 供电电源
配置接口
数据接口

连接3

类型 蓝牙

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长) 100 mm x 84 mm x 132 mm

外壳材料 UL 94-V0

净重 200 g

操作和显示

显示类型 LED

操作控制 按钮

操作控制功能 Paging

环境数据

环境温度, 工作 0 ... 50 °C

环境温度, 储藏 -40 ... 60 °C

认证

认证 c UL US

分类

税率编号 85176200

eCl@ss 8.0 27289290


配件编号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基站

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

电气连接

连接1	
类型	RJ41
功能	数据接口 配置接口 供电电源

引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB



连接2	
类型	插孔
功能	供电电源 配置接口 数据接口
直径	5.4
引脚数	2 个引脚

连接3	
类型	蓝牙
功能	配置接口 数据接口

操作和显示

LED

LED	显示	说明
1	红色, 1闪烁	激活数据传输
	红色, 长亮	准备就绪
2	绿色, 闪烁	充电启动

配件编号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基站


LED	显示	说明
	绿色, 常亮	电池已充电

配件
连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50112893	MA 204i Profibus Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFIBUS DP, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65
	50112892	MA 208i Ethernet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: 以太网, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65
	50114154	MA 235i CANopen Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: CANopen, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65
	50114155	MA 238i EtherCAT Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: EtherCAT, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65
	50114156	MA 255i DeviceNet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: RS 232, DeviceNet 连接: 6 光束 防护等级: IP 67
	50114157	MA 258i EtherNet/IP Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: 以太网 IP, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65

配件编号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基站



连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR


连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50114521	KB USB-1 IT190x	连接电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: RJ41 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	连接电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: RJ41 屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

连接技术 - Y-分配器线路

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	连接电缆	适合接口: PS/2 连接1: RJ41 连接2: PS/2, 插座 连接3: PS/2 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

电源

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

配件编号: 50114492 – Base f. IT 1902 – 基站

	配件编号	名称	配件	说明
	50115105	KB 232-2 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接2: RJ41 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插头, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	连接电缆	适合接口: PS/2 连接1: RJ41 连接2: PS/2, 插座 连接3: PS/2 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
	50114521	KB USB-1 IT190x	连接电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: RJ41 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	连接电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: RJ41 屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 5 V DC, 1 A 输入: 110..240 V AC, 50..60 Hz