

Ürün no.: 50114492
Base f. IT 1902
Baz istasyonu



Bluetooth



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar

Ürün no.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Baz istasyonu

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U_B 4,75 ... 5,25 V, DC

Arayüz

Tür RS 232
PS/2
USB

Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet

Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2

Bluetooth sürümü 2.1

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ41
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü

Bağlantı 2

Bağlantı türü Jack soket
İşlev Veri arayüzü
Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü

Bağlantı 3

Bağlantı türü Bluetooth

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U) 100 mm x 84 mm x 132 mm

Malzeme gövde UL 94-V0

Net ağırlık 200 g

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Kumanda elemanları Tuşlar

Kumanda elemanının işlevi Çağrı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C

Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C

Sertifikalar

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85176200

eCl@ss 8.0 27289290


Ürün no.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Baz istasyonu

eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	RJ41
İşlev	Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	Kablo kimliği
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Bağlantı 2	
Bağlantı türü	Jack soket
İşlev	Veri arayüzü Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü
Çap	5,4
Kutup sayısı	2 kutuplu

Bağlantı 3	
Bağlantı türü	Bluetooth
İşlev	Veri arayüzü Konfigürasyon arayüzü

Kumanda ve gösterge





LED'ler

LED	Gösterge	Anlam
1	kırmızı, 1 kez yanıp söner	Veri aktarımı aktif
	kırmızı, sürekli ışık	İşletime hazır olma
2	yeşil, yanıp sönüyor	Şarj işlemi aktif
	yeşil, sürekli ışık	Akü şarjlı


Ürün no.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Baz istasyonu

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50112893	MA 204i Profibus Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFIBUS DP, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65
	50112892	MA 208i Ethernet Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: Ethernet, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65
	50114154	MA 235i CANopen Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: CANopen, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65
	50114155	MA 238i EtherCAT Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: EtherCAT, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65
	50114156	MA 255i DeviceNet Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: RS 232, DeviceNet Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 67
	50114157	MA 258i EtherNet/IP Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: EtherNet IP, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları



	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Ürün no.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Baz istasyonu



Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114521	KB USB-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: USB Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: USB Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: USB Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: USB Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC




Bağlantı teknolojisi - Y distribütör kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114517	KB 232-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: PS/2 Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: PS/2, dişi Bağlantı 3: PS/2 Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Güç besleme üniteleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114517	KB 232-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50115105	KB 232-2 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 2: RJ41 Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, erkek, 2 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50114519	KB PS2-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: PS/2 Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: PS/2, dişi Bağlantı 3: PS/2 Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Ürün no.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Baz istasyonu

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114521	KB USB-1 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: USB Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: USB Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50114523	KB USB-2 IT190x	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: USB Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: USB Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 5 V DC, 1 A Giriş: 110..240 V AC, 50..60 Hz