

Folha de dados técnicos

Cabo de ligação

N.º do art.: 50110856

KB PB-500-YBSB

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Leitor de códigos de barras, série BCL 5xxi
Adequado para interface	PROFIBUS DP

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	2 Unid.
Cor da bainha	Violeta
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	8 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Material da bainha	PUR

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial