


## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50130896

KD U-M8-3W-P1-100-DP

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
|-----------|------------------------------------|

Dane elektryczne

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Parametry wydajnościowe |              |
| Napięcie robocze        | 24 V DC ±25% |

Przylącze

|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze 1                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj przylącza                   | Wtyczki okrągłe                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar gwintu                     | M8                                                                                                                                                                                                          |
| Typ                                | female                                                                                                                                                                                                      |
| Materiał korpusu rękojeści         | PUR                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba pinów                       | 3 -pin                                                                                                                                                                                                      |
| Wersja                             | kątowy                                                                                                                                                                                                      |
| Wtyczka okrągła, LED               | Tak                                                                                                                                                                                                         |
| Blokada                            | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące                                                                                                                 |
| Przylącze 2                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj przylącza                   | otwarty koniec                                                                                                                                                                                              |
| Właściwości przewodu               |                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba żył                         | 3 Piece(s)                                                                                                                                                                                                  |
| Przekrój żyły                      | 0,25 mm²                                                                                                                                                                                                    |
| AWG                                | 24                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor płaszczka                    | czarny                                                                                                                                                                                                      |
| Ekranowane                         | Nie                                                                                                                                                                                                         |
| Bez silikonu                       | Tak                                                                                                                                                                                                         |
| Wersja przewodu                    | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)                                                                                                                                                              |
| Średnica przewodu (zewnątrzna)     | 4,3 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Długość przewodu                   | 10.000 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał płaszczka                 | PUR                                                                                                                                                                                                         |
| Izolacja żył                       | PUR                                                                                                                                                                                                         |
| Prędkość przesuwu                  | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s²                                                                                                                      |
| Przydatność łańcucha wlezonego     | Tak                                                                                                                                                                                                         |
| Właściwości płaszczka zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej                                                                           |
| Odporność płaszczka zewnętrznego   | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Podatność na skręcanie             | ± 180° / m (maks. 2 mln cykli dla 35 cykli / min.)                                                                                                                                                          |

Dane mechaniczne

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Rozstaw klucza                           | 9 mm                        |
| Masa netto                               | 241 g                       |
| Cykle zginania                           | 5.000.000 Piece(s)          |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min.   | min. 5 x średnica przewodu  |

Obsługa i wskazanie

|            |            |
|------------|------------|
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
|------------|------------|

Parametry otoczenia

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -25 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe   | -40 ... 80 °C |

Certyfikaty

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stopień ochrony | IP 65   |
|                 | IP 67   |
| Dopuszczenia    | c UL US |

Klasyfikacja


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M8                                                                                          |
| Typ                        | female                                                                                      |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 3 -pin                                                                                      |
| Wersja                     | kątowy                                                                                      |
| Wtyczka okrągła, LED       | Tak                                                                                         |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

| Pin | Kolor żyły |
|-----|------------|
| 1   | brązowy    |
| 3   | niebieski  |
| 4   | czarny     |



Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Schemat elektryczny

Schemat okablowania

