

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130438

E7-MW2

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E7
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 81 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	295 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Hoekmontage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / verticaal
Bolkapmodule	10 stuks max.
Moduleopname	tweezijdig
Aantal eindkappen	2 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek

Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	 Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
	 Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
	 Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Opmerkingen



Bij UL-applicaties:



↪ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).