

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800181

CU429-300-WPU

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	RSL 430 emniyet lazer alan tarayıcı RSL 440 emniyet lazer alan tarayıcı
-----------------------	--

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	300 mm
Malzeme kılıf	PVC
Kablo rengi	siyah
Besleme iletken enine kesiti	1 mm ²
Sinyal iletken enine kesiti	0,14 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	30 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Kablo özellikleri

Kablo direnci, maks.	15 Ω
----------------------	------

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	1.830 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Süngü sistemi

Sertifikalar


Sertifikasyonlar	c TÜV Süd US TÜV Süd
------------------	-------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	300 mm
Malzeme kılıf	PVC
Kablo rengi	siyah
Besleme iletken enine kesiti	1 mm ²
Sinyal iletken enine kesiti	0,14 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	30 kutuplu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	RES1	beyaz
2	+24 V	kahverengi
3	EA1	Yeşil
4	OSSDA1	gri
5	OSSDA2	pembe
6	MELD	Kırmızı
7	A1	Sarı
8	F1	siyah
9	F2	mor
10	F3	gri / pembe
11	F4	Kırmızı / Mavi
12	F5	beyaz / Yeşil
13	SE1	kahverengi / Yeşil
14	SE2	beyaz / Sarı
15	A2	kahverengi / Sarı
16	A3	beyaz / gri
17	A4	gri / kahverengi
18	EA2	beyaz / pembe
19	EA3	kahverengi / pembe
20	EA4	beyaz / Mavi
21	F6	kahverengi / Mavi
22	F7	beyaz / Kırmızı
23	F8	kahverengi / Kırmızı
24	F9	beyaz / siyah
25	F10	kahverengi / siyah
26	OSSDB1	gri / Sarı
27	OSSDB2	pembe / Yeşil
28	n.c.	-
29	GND / kütle	Mavi
30	RES2	gri / Yeşil



Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	RD+	beyaz
3	TD-	Turuncu
4	RD-	Mavi

