

## Teknik veri sayfası Set güvenlik sensörü

Ürün no.: 66900024

MLDSET-M1-1600L

### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	520151	AC-SCM5U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı güvenlik bariyerleri MLD 330, MLD 530 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 5 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braketi türü: Montaj plakası, Somun montajı
1	66500100	MLD-M002	Yön değiştirici ayna	Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Montaj braketi türü: Somun montajı, Döner montaj braketi, Cihaz kolonuna montaj
1	66568100	MLD530-RT2M	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörü transceiver	Özel tasarım: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 8 m Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
1	426526	Set-AC-MLX.2-2SA	Susturma sensör seti	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı güvenlik bariyerleri MLD 500, MLD 300 Çalışma mesafesi: 0 ... 8 m Susturma sensörlerinin kablo uzunluğu: 2.000 mm Montaj braketi türü: beraberinde gelen montaj braketi Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25B Susturma sensörü sayısı: 2 Adet Reflektör sayısı: 2 Adet
2	549853	UDC-1600-S2	Cihaz kolonu	İşlevler: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm

## Teknik veriler

Temel veriler	
Seri	MLDSET
Özel tasarım	
Özel tasarım	Entegre ışıklı susturma göstergesi
İşlevler	
İşlevler	İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma zaman aşımı uzatması Susturmayı aktiveleştirme işlevi
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı	Hayır
Susturma türü	dizi kontrollü 2 sensör susturması

## Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T <sub>M</sub>	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

## Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0 ... 8 m
------------------	-----------

## Optik veriler

Işın sayısı	2 Adet
Işın uzaklığı	500 mm


## Mekanik bilgiler

Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25B
cihaz kolonlu	Evet
Susturma sensörü sayısı	2 Adet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.600 mm

## Teknik veriler


Gümrük taife numarası	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832


## Uyarılar

! Kullanım amacına dikkat edin!	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.</li><li>Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.</li></ul>

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı	
	Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.