

Teknik veri sayfası Set güvenlik sensörü

Ürün no.: 66900013

MLDSET-M2-1600T4

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	426296	AC-ABF70	Onaylama birimi	İşlevler: Start/restart kilidini sıfırlama, Susturma işlevli AOPD'lerde geçersiz kılma, Sıfırlama butonu ışıklı Sıfırlama butonu: Evet LED ışık göstergesi: Evet Butonla anahtarlama akımı: 1 ... 1.000 mA Malzeme gövde: cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner Malzeme sıkma sacı: Paslanmaz çelik Koruma sınıfı: IP 67, IP 69K
1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı güvenlik bariyerleri MLD 335, MLD 535 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 7 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braket türü: Montaj plakası
1	66500200	MLD-M003	Yön değiştirici ayna	İşin sayısı: 3 Adet İşin uzaklığı: 400 mm Montaj braket türü: Somun montajı, Döner montaj braket, Cihaz kolonuna montaj
1	66578200	MLD535-RT3M	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörü transceiver	Özel tasarım: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m İşin sayısı: 3 Adet İşin uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
1	426528	Set-AC-MTX.2-4S	Susturma sensör seti	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı güvenlik bariyerleri MLD 500, MLD 300 Çalışma mesafesi: 0 ... 8 m Susturma sensörlerinin kablo uzunluğu: 2.000 mm Montaj braket türü: beraberinde gelen montaj braket Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25B Susturma sensörü sayısı: 4 Adet Reflektör sayısı: 4 Adet
2	549853	UDC-1600-S2	Cihaz kolonu	İşlevler: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm

Teknik veriler

Temel veriler	
Seri	MLDSET
Özel tasarım	
Özel tasarım	Entegre ışıklı susturma göstergesi
İşlevler	
İşlevler	İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma zaman aşımı uzatması Susturmayı aktiveleştirme işlevi
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı	Hayır
Susturma türü	zaman kumandalı 4 sensör susturması

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 6 m
------------------	-------------

Optik veriler

İşin sayısı	3 Adet
İşin uzaklığı	400 mm

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25B
cihaz kolonlu	Evet
Susturma sensörü sayısı	4 Adet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.600 mm

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, aksenal, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



- Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.