

Teknik veri sayfası

Kapatma başlığı

Ürün no.: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Dağıtma camı
Bunlar için uygundur:	DCR 1048i IVS 1048i

Optik veriler

Dalga boyu	635 nm
Transmisyon	%90
İnsidans açısı AOI	0 ... 15 °
Uyarı	Kapak, Lens-S-M12-4F4 ve Lens-S-M12-4F8 lenslerle birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır.

Mekanik bilgiler


Yapı şekli	Halka
Kalınlık	1 mm
Dış çap	17 mm
Net ağırlık	10 g
Gövde rengi	Kırmızı
Malzeme	PC (optik folyo) PMMA (lens kapağı)

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



A Difüzör filmi