

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50136823

MTKS 7x7M.5

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Kullanım alanı Gıda ve ilaç sanayi

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	12,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	18 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	4 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	7 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	7 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Paslanmaz çelik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	7,5 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu	Alkol CleanProof+ ECOLAB H2O2

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	IP 69K

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

