



**Cod. art.: 50104591**  
**K-D M12A-8P-2m-PUR**  
**Cavo di collegamento**



La figura può variare

## Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori

## Dati tecnici

<b>Collegamento</b>	
<b>Collegamento 1</b>	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
<b>Collegamento 2</b>	
Tipo di collegamento	A cablare
<b>Proprietà del cavo</b>	
Numero di conduttori	8 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	6,6 mm
Lunghezza cavo	2.000 mm
Materiale della guaina	PUR


## Dati meccanici

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Collegamento elettrico

<b>Collegamento 1</b>	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale



Cod. art.: 50104591 – K-D M12A-8P-2m-PUR – Cavo di collegamento

Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare

## Accessori

### Generale

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C