



Cod. art.: 50110172
KB M12/8-5000-BA
Cavo di collegamento



La figura può variare



Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori

Dati tecnici

Collegamento	
Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare
Proprietà del cavo	
Numero di conduttori	8 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	6,5 mm
Lunghezza cavo	5.000 mm
Materiale della guaina	PUR


Dati meccanici

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale




Cod. art.: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – Cavo di collegamento

Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare

Accessori

Generale

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C