



**Código: 50110172**  
**KB M12/8-5000-BA**  
**Cable de conexión**



La figura puede variar

## Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Accesorios

Código: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – Cable de conexión

## Datos técnicos

<b>Conexión</b>	
<b>Conexión 1</b>	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
<b>Conexión 2</b>	
Tipo de conexión	Final abierto
<b>Propiedades de cable</b>	
Número de conductores	8 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	No
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	6,5 mm
Longitud de cable	5.000 mm
Material de cubierta	PUR


## Datos mecánicos

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Conexión eléctrica

<b>Conexión 1</b>	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial




Código: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – Cable de conexión

Conexión 2	
Tipo de conexión	Final abierto

## Accesorios

### Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132266	TT-Set 0,6-13	Herramienta	Tipo: Llave dinamométrica Núm. de llave: 13 mm Par de giro: 0,6 N·m Material: Plástico, Acero inoxidable Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C