



配件编号: 50104591  
**K-D M12A-8P-2m-PUR**  
连接电缆



图片可能不同

## 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件

配件编号: 50104591 – K-D M12A-8P-2m-PUR – 连接电缆


## 技术参数

连接	
<b>连接1</b>	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
<b>连接2</b>	
类型	开口端
<b>电缆性质</b>	
导线数量	8 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6.6 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR

机械数据	
<b>分类</b>	
税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形



配件编号: 50104591 – K-D M12A-8P-2m-PUR – 连接电缆

连接2	
类型	开口端

## 配件

### 总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 扭矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C