



配件编号: 50110172
KB M12/8-5000-BA
连接电缆



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件

配件编号: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 连接电缆


技术参数

连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	8 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6.5 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR

机械数据	
分类	
税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形




配件编号: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 连接电缆

连接2	
类型	开口端

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 转矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C