



품목 번호: **50110172**  
**KB M12/8-5000-BA**  
연결 케이블



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리

품목 번호: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 연결 케이블

## 기술 데이터

### 연결

#### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
극수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

#### 연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

#### 케이블 특성

와이어 개수	8 개수
덮개 색상	회색
차폐됨	아니오
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	6.5 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PUR


### 기계적 데이터

#### 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 전기 연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
극수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼




품목 번호: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 연결 케이블

연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분

## 액세서리

### 일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C