

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50104026

KB 031-7000-01

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
------------------	-------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	15 Unidad(es)
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	8,1 mm
Longitud de cable	7.000 mm
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	15 polos
Versión	Axial