

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4 mm
Długość przewodu	2.800 mm
Materiał płaszczka	TPU
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Pin Obsadzenie pinów

1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

Pin Obsadzenie pinów

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

