


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
------------	----------------------

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Aantal polen	30 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	30 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	9 mm
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Certificeringen

Goedkeuringen	RoHS
---------------	------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Aantal polen	30 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Stekkerbehuizing	Afscherming

Pin

Aderkleuren

1	wit
2	bruin
3	groen
4	grijs
5	roze
6	Rood
7	Geel
8	zwart
9	violet
10	grijs / roze
11	blauw / Rood
12	groen / wit
13	bruin / groen
14	Geel / wit
15	bruin / Geel
16	grijs / wit
17	bruin / grijs
18	roze / wit
19	bruin / roze
20	blauw / wit



Elektrische aansluiting

Pin	Aderkleuren
21	blauw / bruin
22	Rood / wit
23	bruin / Rood
24	wit / zwart
25	bruin / zwart
26	Geel / grijs
27	groen / roze
28	-
29	blauw
30	grijs / groen

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------