

## Fiche technique

### Adaptateur

Art. n°: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour interface Ethernet

### Connexion

Nombre de connexions 2 pièce(s)

#### Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M12

Type Prise femelle

Nombre de pôles 4 pôles

Codage Codage D

Modèle Coudé

#### Connexion 2

Type de connexion RJ45

### Données mécaniques

Poids net 36 g

Matériau PUR

### Classification

Numéro de tarif douanier 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

UNSPSC 26.08 32151900

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M12

Type Prise femelle

Nombre de pôles 4 pôles

Codage Codage D


Modèle Coudé

### Connexion 2

Type de connexion RJ45

## Accessoires

### Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50132266	TT-Set 0,6-13	Outil	Type: Clé dynamométrique Ouverture de clé: 13 mm Couple: 0,6 N·m Matériau: Plastique, Inox Température ambiante: -40 ... 120 °C

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.