

Fiche technique

Lot capteur de sécurité émetteur

Art. n°: 426587

MLC500T30-900-UDC-1600-S2

Contenu


- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Récepteurs adaptés
- Accessoires



Figure pouvant varier



Lot comprenant

	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
	1	68000309	MLC500T30-900	Émetteur de barrière immatérielle de sécurité	Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 900 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles
	1	549853	UDC-1600-S2	Montant	Fonctions: Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux, Réglable, 3 directions Hauteur de colonne sans pied: 1.600 mm

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	MLC-UDC
Type d'appareil	Émetteur
Application	Protection des mains

Caractéristiques

Type	4, CEI/EN 61496
SIL	3, CEI 61508
SILCL	3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1

Données du champ de protection

Résolution	30 mm
Hauteur du champ de protection	900 mm
Portée	0 ... 10 m

Données mécaniques

Poids net	6.970 g
-----------	---------


Certifications

Indice de protection	IP 65
----------------------	-------

Classification




Numéro de tarif douanier	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Récepteurs adaptés

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	426588	MLC510R30-900-UDC-1600-S2	Lot capteur de sécurité récepteur	Pack fonctionnel: Basic Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 900 mm

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.