

Karta danych technicznych

Kolumna lustrzana

Nr art.: 549796

UMC-1603-S2

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	UMC
Liczba luster pojedynczych zawarty	3 Piece(s) Zestaw mocowań do montażu podłogowego
Przeznaczony dla	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Typ, kolumny i lustra	Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa

Funkcje

Funkcje	Dokładne wyrównanie lustra pojedynczego we wszystkich 3 osiach Prosta regulacja pionowa lustra Proste wyrównanie osiowe regulowany, 3 kierunki Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
---------	--

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Materiał obudowy	Metal Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa	Aluminium
Masa netto	6.230 g
Kolor obudowy	czarny, RAL 9005 żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania	Mocowanie podłogowe Płyta montażowa
Mechaniczna funkcja reset	Tak
Wysokość kolumny bez stopy	1.600 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów	z tyłu
Środkowy odstęp luster pojedynczych	400 mm

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	76042990
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

