

技术数据表

电子标签

配件编号: 50114961

TFM 05 1910.219

内容

- 技术参数
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据	
系列	TFM
适合	RFM
芯片	I-CodeSLI
工作频率	13.56 MHz

电气数据	
性能数据	
存储容量	128 B
存储区	32 个
存储器类型	EEPROM

机械参数	
结构	写
厚度	1 mm
外径	50 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PVC
净重	4 g

环境数据	
环境温度，工作	-20 ... 75 °C
环境温度，储藏	-20 ... 75 °C

认证	
防护等级	IP 67
应用标准	ISO 15693

分类	
税率编号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ECLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996
UNSPSC 26.08	43211710

配件

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50107103	Spacer 50 HT	垫片	外壳设计: 空筒型 外径: 50 mm 内径: 5 mm 外壳材料: 塑料, PA 66

注意	
	所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。