

## 기술 데이터 시트

### 고정 부품

품목 번호: 50144752

BT 709M-APSET

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	BT 7xx
포함됨	상호접속 케이블 5m 1개 시운전용 접지 세트
적합한 제품 그룹	윤곽 측정 시스템
적합한 적용 대상:	CMS 700i 윤곽 측정 시스템

## 연결

연결	1 개수
<b>연결 1</b>	
기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

## 기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
고정 부품 모델	크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치
고정 방식, 시스템 측	M8 보어 홀이 있는 마운팅 암
고정 방식, 장치 측	마운팅 암이 사전 설치됨
작용 길이	960 mm
고정 부품 재료	강철

## 분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

# 전기 연결


## 연결 1

기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

## 핀      핀 지정


## 와이어 색상

1	+24V	적색
2	n.c.	-
3	GNDIN	청색
4	SWIN 1	황색
5	SWOUT 1	흰색



## 액세서리

### 연결 기술 - 중간 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	중간 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

\*\* 납품 사양에 포함됨

#### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.