

技术数据表

安全光幕

配件编号: 50147485

CMS708i-ENC1-1440-1440

内容



- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 说明
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	2	424417	BT-2P40	支架套装	包含: 件夹紧支架 BT-P40, 2 镙孔 1: M6 镙孔 2: M6 安装设备设计: 安装夹 设备侧固定件: 槽式安装 装置侧固定件: 槽式安装 安装设备类型: 可夹紧, 适用于在 UDC-S2, DC-S2 设备防护立柱中安装 材料: 金属
	2	50119175	CML730i-R10-1440.R/L-M12	光幕接收器	接口: IO-Link 连接: 接头, M12, 背部, 8 个引脚
	2	50118957	CML730i-T10-1440.R-M12	光幕发射器	检测距离: 0.3 ... 9.5 m 连接: 接头, M12, 背部, 5 个引脚
	2	50129781	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 适合接口: DeviceNet, CANopen 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 5 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	3	50135146	KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 8 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	1	50144568	LMSMA35500024KH 10M16	旋转编码器	
	1	50142930	LSC708-ENC-100	配电箱	供电电压: 100 ... 263 V, AC 开关量输入: 4 个 开关量输出: 4 个 连接: 11 个

系列	CMS 7xxi	功能	
包含	1x 旋转传感器 1x 电子狗 CMS700	功能	用于最低物体高度 ≥ 5 mm
订货说明	更多型号请咨询		

技术参数

光学数据

检测距离	0.1 ... 4.5 m
检测距离, 透明介质	0.1 ... 1.75 m
检测范围极限	0.1 ... 6 m
测量区长度 1	1,440 mm
测量区长度 2	1,440 mm
光束距离	5 mm

电气数据

保护电路	反极性保护
	暂态保护
	短路保护
输出电流, 每个通道的最高持续电流	100 mA

性能数据	
供电电压 U _B	100 ... 263 V
开路电流	250 mA

输入端	
数字开关量输入数	4 个

开关量输入	
类型	数字开关量输入
电压类型	DC
开关电压	24 V, VIN

输出	
数字开关量输出数	4 个

开关量输出	
类型	数字开关量输出
电压类型	AC
开关电压	24 V, VIN

接口

类型	EtherNet TCP/IP
Ethernet	
功能	参数化 / 过程数据

连接

接口数量	11 个
------	------

连接1	
功能	接地
类型	螺旋接头
材料	金属

连接2	
功能	供电电源
类型	电源插头
材料	金属

连接3	
功能	宽度光幕连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

连接4	
功能	高度光幕连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

连接5	
功能	旋转传感器连接 (不与长度光幕连接)
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

连接6	
功能	外部 Ethernet TCP/IP 连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

连接7	
功能	Profinet IN 连接 (可选)
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

连接8	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

连接9	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

结构	方形
外壳材料	金属
金属外壳	铝
镜头盖材料	塑料
净重	15,300 g
外壳颜色	灰色
	红色
注意	单个套件尺寸参见尺寸图纸

技术参数

操作和显示

显示类型	LED
LED数	3 个
配置类型	通过 webConfig 执行
操作控制	旋转开关

环境数据

环境温度，工作	0 ... 45 °C
环境温度，储藏	-20 ... 70 °C

分类

税率编号	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549


尺寸图纸

配电箱



尺寸图纸

旋转编码器



尺寸图纸

安装支架



电气连接

连接1

功能	接地
类型	螺旋接头
材料	金属

连接2

功能	供电电源
类型	电源插头
材料	金属


连接3

ETH1

功能	宽度光幕连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码


电气连接

引脚	引脚分配
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




连接4	CML1 / CML2 / CML3
功能	高度光幕连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	V+
2	IO1
3	GND
4	IO-Link
5	IO2
6	IO3
7	IO4
8	GND



连接5	编码器
功能	旋转传感器连接 (不与长度光幕连接)
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	U-
2	U+
3	A
4	B
5	N
6	A inv.
7	B inv.
8	N inv.
9	屏蔽



连接6	DI1
功能	外部 Ethernet TCP/IP 连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

电气连接

引脚	引脚分配
1	+24V
2	DI1
3	GND
4	DI2



连接7	DI2
功能	Profinet IN 连接 (可选)
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	+24V
2	DI3
3	GND
4	DI4



连接8

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	+24V
2	DO1
3	GND
4	DO2



连接9

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	+24V
2	DO3
3	GND
4	DO4



图示



x 由宽度和高度光幕得出的总测量长度 [mm]
y 最大输送速度 [m/s]

说明






遵守设备的使用规定！






- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
	50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR
	50135084	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 30,000 mm 护套材料: PUR

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50143670	BT 708M-MRSET	安装设备设置	包含: 固定材料, 安装剖面 安装设备设计: 型材套件 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 装置侧固定件: 槽式安装 安装设备类型: 刚性 材料: 铝 减震器: 否
	50143671	BT 70EM-MRSET	安装设备设置	包含: 固定材料, 安装剖面 安装设备设计: 型材套件 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 装置侧固定件: 槽式安装 安装设备类型: 刚性 材料: 铝 减震器: 否
	50143669	BT 710M-MRSET	安装设备设置	包含: 安装剖面, 固定材料 安装设备设计: 型材套件 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 装置侧固定件: 槽式安装 安装设备类型: 刚性 材料: 铝 减震器: 否
	50142039	BT 712M-MRSET	安装设备设置	包含: 安装剖面, 固定材料 安装设备设计: 型材套件 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 装置侧固定件: 槽式安装 安装设备类型: 刚性 材料: 铝 减震器: 否

配件

注意	
	📄 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。