

## Hoja técnica

### Conector terminador

Código: 50038539

TS 02-4-SA

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para interfaz	multiNet plus
	PROFIBUS DP

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión asignada (DIN EN 60664-1)	60 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial

### Datos mecánicos

Peso neto	10 g
-----------	------

### Clasificación

Número de arancel	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Función	Terminación de bus
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación B
Versión	Axial