

Teknik veri sayfası

Kapatma başlığı

Ürün no.: 50149117

AC IVS 1048-IR

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Diyagramlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Kızılötesi ışık için bant filtreli kapatma başlığı
Bunlar için uygundur:	DCR 1048i IVS 1048i

Optik veriler

Dalga boyu	850 nm
Transmisyon	840 - 900 nm (>%85), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<%3)
İnsidans açısı AOI	0 ... 15 °
Uyarı	Kapak, Lens-S-M12-4F4 ve Lens-S-M12-4F8 lenslerle birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır.

Mekanik bilgiler


Yapı şekli	Halka
Kalınlık	1 mm
Dış çap	11,8 mm
Net ağırlık	1 g
Gövde rengi	Kırmızı
Malzeme	BOROFLOAT®

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



UYARI Filtre kapatma başlığına yerleştirilir

A Filtre yuvası

Diyagramlar

Aktarım eğrisi

