

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50114381

BT-GS6X.L1

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	그러브 나사 M3x8 1개
적합한 적용 대상:	시리즈 61/63 센서

기술 데이터

디자인	사각형(큐빅)
치수(너비 x 높이 x 길이)	11 mm x 9 mm x 60 mm
금속 고정 부품 규격 표시	양극 산화처리된 알루미늄
하우징 색상	흑색
고정 부품 모델	설치판
고정 방식, 시스템 측	나사 조립 가능 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능 슬롯 마운팅
고정 부품 종류	고정형
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	73182900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

