



**Art. n°: 50040763**  
**KB-008-1000 AA**  
**Câble de liaison**





Figure pouvant varier

## Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

## Caractéristiques techniques

<b>Connexion</b>	
<b>Connexion 1</b>	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
<b>Connexion 2</b>	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
<b>Propriétés du câble</b>	
Nombre de brins	5 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	1.000 mm
Matériau de gaine	PUR
<b>Classification</b>	
Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Raccordement électrique

<b>Connexion 1</b>	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

<b>Connexion 2</b>	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	

Art. n°: 50040763 – KB-008-1000 AA – Câble de liaison

Connexion 2	
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
Verrouillage	