



Art. n°: 50110172
KB M12/8-5000-BA
Câble de raccordement



Figure pouvant varier



Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	8 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Non
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble	6,5 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PUR


Données mécaniques

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale



Art. n°: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – Câble de raccordement

Connexion 2	
Type de connexion	Extrémité libre