

## Karta danych technicznych

### Kolumna lustrzana

Nr art.: 549792

UMC-1303-S2

#### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

<b>Seria</b>	UMC
<b>Liczba luster pojedynczych zawarty</b>	3 Piece(s) Zestaw mocowań do montażu podłogowego
<b>Przeznaczony dla</b>	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
<b>Typ, kolumny i lustra</b>	Kolumna lustra przekierowującego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa

### Funkcje

<b>Funkcje</b>	Dokładna regulacja lustra pojedynczego we wszystkich 3 osiach Prosta regulacja osiowa Prosta regulacja pionowa lustra regulowany, 3 kierunki Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
----------------	--

### Dane mechaniczne

<b>Wymiar (B x H x L)</b>	160 mm x 1.360 mm x 149 mm
<b>Materiał obudowy</b>	Metal Tworzywo sztuczne
<b>Obudowa metalowa</b>	Aluminium
<b>Masa netto</b>	5.670 g
<b>Kolor obudowy</b>	czarny, RAL 9005 żółty, RAL 1021
<b>Rodzaj mocowania</b>	Mocowanie podłogowe Płyta montażowa
<b>Mechaniczna funkcja cofania</b>	Tak
<b>Wysokość kolumny bez stopy</b>	1.300 mm
<b>Montaż zewnętrzny akcesoriów</b>	z tyłu
<b>Środkowy odstęp luster pojedynczych</b>	400 mm

### Klasyfikacja

<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279207
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279207
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273605
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273605
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273605
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467