

Teknik veri sayfası

Komut verici

Ürün no.: 50149356

CD-B2-Z-C01



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Ekran verici / komut verici (güvenli değil)
-----	---

İşlevler

İşlevler	Korumalı cıvatalı bağlantı Ölçüler ve tasarım L250 serisi kilitleme cihazlarıyla aynı
----------	--

Elektrik verileri

Kontak donanımı	2NO
Butonla anahtarlama akımı	0 ... 550 mA
Akım gerilimi, maks.	1 A

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, 10 %
Ölçüm yalıtım gerilimi	1,5 kV AC/DC

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Kontak bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Paslanmaz çelik
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	40 mm x 40 mm x 128 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	cam elyaf takviyeli, kendiliğinden söner, darbeye dayanıklı
Net ağırlık	245 g
Gövde rengi	gri
Montaj braketi türü	Duvar montaj braketi Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü	M12
Mekanik kullanım ömrü	1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör türü	Buton, beyaz / buton, mavi
Malzeme sensörü	Plastik

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED Sürekli ışık
Kumanda elemanları	2 Komut verici (mavi basma butonu, beyaz basma butonu)

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	39122216

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

İşlev	Kontak bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Paslanmaz çelik
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	NO(1+2)
2	NO(2)
3	LED(1+2)
4	NO(1)
5	n.c.
6	LED(1)
7	n.c.
8	LED(2)



Devre şeması



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135121	KD U-M12-8A-P1-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50135123	KD U-M12-8A-P1-100	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.