

## 技术数据表


## 电子标签

配件编号: 50109232

TFM 05 2210.210

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 说明
- 更多信息



图片可能不同



技术参数

基础数据

|      |           |
|------|-----------|
| 系列   | TFM       |
| 适合   | RFM       |
| 芯片   | I-CodeSLI |
| 工作频率 | 13.56 MHz |

电气数据

|      |       |
|------|-------|
| 性能数据 |       |
| 存储容量 | 112 B |
| 存储区  | 28 个  |

机械参数

|                |               |
|----------------|---------------|
| 结构             | 标签            |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 50 mm x 50 mm |
| 外壳材料           | 金属            |
| 净重             | 2 g           |

环境数据

|          |                |
|----------|----------------|
| 环境温度, 工作 | -40 ... 85 °C  |
| 环境温度, 储藏 | -40 ... 100 °C |

认证


|      |           |
|------|-----------|
| 防护等级 | IP 67     |
| 应用标准 | ISO 15693 |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27280402 |
| ECLASS 10.0  | 27280402 |
| ECLASS 11.0  | 27280402 |
| ECLASS 12.0  | 27280402 |
| ECLASS 13.0  | 27280402 |
| ECLASS 14.0  | 27280402 |
| ECLASS 15.0  | 27280402 |
| ECLASS 16.0  | 27280402 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002996 |
| ETIM 7.0     | EC002996 |
| ETIM 8.0     | EC002996 |
| ETIM 9.0     | EC002996 |
| ETIM 10.0    | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



说明

 遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

## 更多信息

- 读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。