

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50151449

MTKS 20x20.SC

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Mekanik bilgiler

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Yapı şekli                       | dikdörtgen                               |
| Yöne bağlı                       | Hayır                                    |
| Üçlü boyutu                      | 1,1 mm                                   |
| Montaj ölçüsü genişliği          | 20 mm                                    |
| Montaj ölçüsü yüksekliği         | 32 mm                                    |
| Montaj ölçüsü kalınlığı          | 3 mm                                     |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği       | 20 mm                                    |
| Yansıtma yüzeyi genişliği        | 20 mm                                    |
| Malzeme reflektör                | Plastik                                  |
| Malzeme taşıyıcı maddesi         | Plastik                                  |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet                                     |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | Solidchem                                |
| Aktif yüzey yapısı               | Mikro üçlü                               |
| Net ağırlık                      | 3 g                                      |
| Montaj braketi türü              | Geçiş montaj braketi<br>yapıştırılabilir |
| Malzeme uyumluluğu               | Alkol<br>ECOLAB<br>H2O2                  |

## Çevresel veriler

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 150 °C |
|-------------------------|----------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ECLASS 15.0           | 27273601 |
| ECLASS 16.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |
| UNSPSC 26.08          | 39121551 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

