

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50113396

KB DSub-9P-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	RS 232
------	--------

连接

连接1

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电缆性质

导线数量	8 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


电气连接

连接1

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

引脚 引脚分配

1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



连接2

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电气连接

引脚	引脚分配
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

