

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50113396

KB DSub-9P-3000

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor interface	RS 232
-------------------------	--------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	8 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	6 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Pin      Pintoewijzing

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



### Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

## Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

# Leuze

